


SAUTER 281



SAUTER 285



Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Balanza de resorte mecánica y precisa con carcasa robusta de aluminio y una lectura en g/kg

Características

- Tubo graduado de aluminio: robusto, duradero y práctico
- Escala gramos/kilogramos: Indicación de resultados de medición en gramos/kilogramos en lugar de en N
- Doble escala: Para un registro rápido o preciso del resultado de la medición
- Medición de fuerza de presión: mediante un juego de presión opcional, véase accesorios
- Indicador de arrastre y asa: de serie en todos los modelos de la serie SAUTER 285
- Gracias al estribo de sujeción rotatorio se puede orientar la escala de forma óptima en todo momento en la dirección de la mirada
- Apoyo elástico con tornillo de tara incorporado para un ajuste de alta precisión
- Resorte de acero inoxidable sin desgaste
- Ojal de clip con rotación de 360° del enganche inferior en el caso de modelos con [Max] ≤ 1 kg
- Acabado de alta calidad: Escala de precisión con elevada resolución y anodizado en color, resistente a la fricción, para una lectura óptima de los resultados de medición

Datos técnicos

- Precisión de la medición: ± 0,3 % del [Max]
- Rango de tara: 20 % del [Max]

ESTÁNDAR 1 DAY OPCIÓN ISO

Modelo	Campo de pesaje [Max]	División [d]	Soporte de carga	1 Dimensiones			Opción
				Lmin	Lmax	ø	**Cert. de calibración de fábrica**
SAUTER	g	g		mm	mm	mm	KERN
281-101	10	0,1	Pinza	220	300	12	961-100
281-151	30	0,25	Pinza	220	300	12	961-100
281-201	60	0,5	Pinza	220	300	12	961-100
281-301	100	1	Pinza	220	300	12	961-100
281-401	300	2	Pinza	225	325	12	961-100
281-451	600	5	Pinza	225	325	12	961-100
281-601	1000	10	Pinza	225	325	12	961-100
281-752	2500	20	Gancho	225	325	12	961-100
285-052	5000	50	Gancho	370	510	32	961-100
285-102	10000	100	Gancho	370	510	32	961-101
285-202	20000	200	Gancho	370	510	32	961-101
285-352	35000	500	Gancho	370	460	32	961-101
285-502	50000	500	Gancho	370	460	32	961-101