


SAUTER AC 03

Abrazadera de tensión tipo tornillo para pruebas de tracción

KERN



Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761122314
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Pinza
Grupo de producto	Abrazadera de tensión de tipo tornillo

Diseño

Dimensiones completamente montado (A×P×A)	50×41×34 mm
Material	acero
Material de carcasa	metal
Montaje - disipación de fuerzas	Agujero roscado M6
Anchura máxima de sujeción	20 mm
Ancho de apertura máximo	4,5 mm
Fuerza de tracción/compresión [Max]	5 kN

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	150×100×10 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,60 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envío	0,58 kg