


SAUTER AC 17

Pinza larga para pruebas de tracción y desgarro

KERN



Clasificación REACH

ninguna sustancia
prohibida

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Pinza
Grupo de producto	Abrazadera de tensión de tipo tornillo

Sistema de medición

Direcciones de la fuerza	tracción
--------------------------	----------

Diseño

Dimensiones completamente montado (A×P×A)	8×40×18,5 mm
Material	acero
Montaje - disipación de fuerzas	Agujero roscado M6
Anchura máxima de sujeción	8 mm
Ancho de apertura máximo	2,5 mm
Fuerza de tracción/compresión [Max]	500 N

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	150×100×10 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761122406
-----------------	---------------