


SAUTER AC 18

KERN

Abrazadera a dos platillos de unión amplios para pruebas de tracción y retención



Clasificación REACH

ninguna sustancia
prohibida

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Pinza
Grupo de producto	Abrazadera de tensión de tipo tornillo

Diseño

Dimensiones completamente montado (A×P×A)	160×100×140 mm
Material	acero
Montaje - disipación de fuerzas	Rosca externa M10
Anchura máxima de sujeción	60 mm
Ancho de apertura máximo	33 mm
Fuerza de tracción/compresión [Max]	5 kN

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	160×100×140 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,75 kg
Peso bruto aprox.	0,80 kg
Peso de envío	0,753 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761122413
-----------------	---------------