

SAUTER AHMO D02

KERN

Bloque de verificación tipo D/DC, precisión ≥ 4 HL, $\varnothing 90$ mm (± 1 mm), peso neto aprox. 2,7 kg, rango de dureza 790 ± 40 HL

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Measurementtechnology
Grupo de producto	Placa de comparación de dureza

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	90×90×52 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	90×90×52 mm
Material	acero

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-132
--	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	90×90×54 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	2,6 kg
Peso bruto aprox.	2,8 kg
Peso de envío	2,71 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761125834
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

