

# SAUTER AHMO D03

**KERN**

Bloque de verificación tipo D/DC, precisión  $\geq 4$  HL,  $\varnothing$  90 mm ( $\pm 1$  mm), peso neto aprox. 2,7 kg, rango de dureza  $630 \pm 40$  HL

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Marca                 | Sauter                         |
| Categoría de producto | Measurementtechnology          |
| Grupo de producto     | Placa de comparación de dureza |

## Diseño

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Dimensiones de carcasa (A×P×A)            | 90×90×52 mm |
| Dimensiones completamente montado (A×P×A) | 90×90×52 mm |
| Material                                  | acero       |

## Servicios

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Número de artículo para calibración de fábrica | 961-132 |
|------------------------------------------------|---------|

## Embalaje y envío

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Plazo de entrega                 | 1 d                  |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 90×90×52 mm          |
| Método de envío                  | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox.                 | 2,8 kg               |
| Peso bruto aprox.                | 2,8 kg               |
| Peso de envío                    | 2,71 kg              |

## Información sobre el producto

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| GTIN/Número EAN     | 4045761125841               |
| Clasificación REACH | ninguna sustancia prohibida |