


# KERN ATC-01

Software, cable de interfaz de serie

# KERN



| Status                              | No. | Date & Time            | Project Name         | Value | Unit |
|-------------------------------------|-----|------------------------|----------------------|-------|------|
| <input type="checkbox"/>            | 1   | 2019-05-23 11:02:30 AM | Eq. Weighing A. Fast | 53.5  | dB   |
| <input type="checkbox"/>            | 2   | 2019-05-23 11:02:31 AM | Eq. Weighing A. Fast | 48.2  | dB   |
| <input type="checkbox"/>            | 3   | 2019-05-23 11:02:31 AM | Eq. Weighing A. Fast | 54.1  | dB   |
| <input type="checkbox"/>            | 4   | 2019-05-23 11:02:31 AM | Eq. Weighing A. Fast | 51    | dB   |
| <input type="checkbox"/>            | 5   | 2019-05-23 11:02:32 AM | Eq. Weighing A. Fast | 57.5  | dB   |
| <input type="checkbox"/>            | 6   | 2019-05-23 11:02:32 AM | Eq. Weighing A. Fast | 51    | dB   |
| <input type="checkbox"/>            | 7   | 2019-05-23 11:02:33 AM | Eq. Weighing A. Fast | 50.3  | dB   |
| <input type="checkbox"/>            | 8   | 2019-05-23 11:02:33 AM | Eq. Weighing A. Fast | 51.3  | dB   |
| <input type="checkbox"/>            | 9   | 2019-05-23 11:02:34 AM | Eq. Weighing A. Fast | 52.4  | dB   |
| <input type="checkbox"/>            | 10  | 2019-05-23 11:02:34 AM | Eq. Weighing A. Fast | 66.6  | dB   |
| <input type="checkbox"/>            | 11  | 2019-05-23 11:02:35 AM | Eq. Weighing A. Fast | 61.5  | dB   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 12  | 2019-05-23 11:02:35 AM | Eq. Weighing A. Fast | 50.5  | dB   |

## Categoría

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Marca                 | Sauter                           |
| Categoría de producto | SAUTER Software                  |
| Grupo de producto     | Software de transmisión de datos |
| Familia de productos  | ATC-01                           |

## Condiciones medioambientales

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Temperatura de almacenamiento [Min] | 0 °C  |
| Temperatura de almacenamiento [Max] | 50 °C |

## Embalaje y envío

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d                  |
| Peso neto              | 0,05 kg              |
| Método de envío        | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox.       | 0,05 kg              |
| Peso bruto aprox.      | 0,10 kg              |
| Peso de envío          | 0,06 kg              |

## Pictogramas

### STANDARD



1 DAY