

SAUTER ATU-US10

Cabeza de medida externa (pulso-eco); 5 MHz, Ø 10 mm

KERN

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Measurementtechnology
Grupo de producto	Sonda

Diseño

Dimensiones completamente montado (A×P×A)	57×35×35 mm
Material	aluminio

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	150×210×10 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761125308
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida