


KERN CFS6K0.1

Professionelle Zählwaage mit 100 Artikelspeicherplätzen und Zweitwaagenschnittstelle,
Zählaufösung 75.000 Punkte



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	6 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	100 mg
Linealidad:	200 mg
Peso recomendado para ajuste:	1 kg (F2); 5 kg (F2)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	6 kg
Reproducibilidad:	100 mg
Resolución:	60000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	2 h
Unidades de pesaje:	kg lb

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2 cm
Dígitos de bajo de pantalla:	4 mm

Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	100 mg
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	1 g
Referentiegewich:	si
Resolución de contaje:	60000

Funciones

Función de contaje:	si
Función de conversión:	si
Función de memoria de sumas:	si
Función PRE-TARE:	si
Pesaje con rango de tolerancia:	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Humedad ambiental mínima:	0 %
Temperatura ambiental mínima:	0 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional
n/a:	CH EURO UK
Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	14 h
Tiempo de funcionamiento:	70 h
Tiempo de funcionamiento:	40 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS: 963-128

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza cuentapiezas

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	455 x 380 x 215 mm
Peso bruto:	4,500 kg
Peso neto:	3,300 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	320 x 350 x 125 mm
Dimensiones totales (AxPxX):	320 x 350 x 125 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	300 x 225 mm