

KERN CM 1K1N

Balanza de bolsillo con calculadora integrada

KERN



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza de laboratorio
Grupo de producto	Balanza de bolsillo
Familia de productos	CM

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	1000 g
Lectura [d]	1 g
Reproducibilidad	1 g
Linealidad	± 2 g
Resolución	1.000
Rango de tara	1000 g
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	1 kg (M3)
Posibles puntos de ajuste	1 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	2 g
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Unidades de medición	g t (Tw) tol
Fluencia máxima (15 minutos)	2 g
Fluencia máxima (30 minutos)	4 g
Unidad predefinida	g

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí

Pantalla altura de dígitos	12 mm
Lenguajes de interfaz de usuario	Lenguaje simbólico

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	85×130×25 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	70×80 mm
Dimensiones superficie de pesaje	70×80 mm
Material de carcasa	plástico
Material plato de pesaje	plástico

Funciones

Pesajes inferiores	No
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	4 min
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	4

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	2×1.5 V AAA
Conexión de la batería	Almohadilla + Muelle
Pila tiempo de carga	33 h
Batería/acumulador conectado	no conectado, adjunto

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	5 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C
Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-247
Número de artículo para calibración DAkKS	963-127
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

KERN CM 1K1N



Balanza de bolsillo con calculadora integrada

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	137×204×32 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,35 kg
Peso de envío	0,318 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761027305
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

