# KERN **EMB-A02**

Plato de acero inoxidable para KERN EMB (Ø 105 mm)



| | |
|---|---|
| Clasificación REACH | ninguna sustancia prohibida |

## Pictogramas

**STANDARD**




## Categoría

| | |
|---|---|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Balanzas |
| Grupo de producto | Plato de pesaje |

## Diseño

| | |
|---|---|
| Dimensiones superficie de pesaje (Ø) | 105 mm |
| Dimensiones superficie de pesaje | 105 mm |
| Material plato de pesaje | acero inoxidable |

## Alimentación

| | |
|---|---|
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional | EURO<br>CH |

## Condiciones medioambientales

| | |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento [Min] | -20 °C |
| Temperatura de almacenamiento [Max] | 60 °C |

## Embalaje y envío

| | |
|---|---|
| Plazo de entrega | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 112×112×30 mm |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,10 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,10 kg |
| Peso de envío | 0,1 kg |

## Información sobre el producto

| | |
|---|---|
| GTIN/Número EAN | 4045761111394 |