KERN **EOS 150K50XL**

Balanza de plataforma de alta capacidad con plato extragrande en acero inoxidable para paquetería y veterinaria



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza industrial
Grupo de producto	Balanza de plataforma
Familia de productos	EOS

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	150 kg
Lectura [d]	0,05 kg
Reproducibilidad	0,05 kg
Linealidad	± 0,1 kg
Resolución	3.000
Rango de tara	150 kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	100 kg (M2)
Posibles puntos de ajuste	100 kg
Tiempo de estabilización	3 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,15 kg
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Unidades de medición	kg lb PCS
Fluencia máxima (15 minutos)	200 g
Fluencia máxima (30 minutos)	400 g
Unidad predefinida	kg

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla tamaño	115×35 mm
Pantalla secciones	7
Pantalla altura de dígitos	25 mm
Lenguajes de interfaz de usuario	Inglés

Diseño

Dimensiones indicador (A×P×A)	235×114×51 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	950×500 mm
Dimensiones superficie de pesaje	950×500 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	950×500×58 mm
Material de carcasa	plástico
Material plato de pesaje	acero inoxidable
Material plataforma	metal, lacado, con alfombra negra
Material carcasa de pantalla	plástico
Tornillos nivelantes ajustables	✓
Soporte mural	✓
Ruedas de transporte	✓
Indicador longitud del cable	2,7 m

Funciones

Pesajes inferiores	No
Función de promediado en condiciones de pesaje inestables	✓
Función de contaje	✓
Función Hold	✓
Protección IP - unidad completa	-
Protección IP - pantalla	sin protección IP
Protección IP - plataforma	sin protección IP
Protección IP - célula de carga	sin protección IP
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador	off 5 min 1 min 30 min
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	off 5 min 1 min 30 min
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	4

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países -	EURO AUS

KERN **EOS 150K50XL**

Balanza de plataforma de alta capacidad con plato extragrande en acero inoxidable para paquetería y veterinaria

incluido en el alcance de suministro	UK US CH
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK US CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior menos, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,5 mm, largo 10 mm
Pila	4×1.5 V AA
Conexión de la batería	Almohadilla + Muelle
Pila tiempo de carga	60 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	5 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C

Homologación

Marca CE	✓

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-249
Número de artículo para calibración DAkkS	963-129
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Embalaje y envío


Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	1140×640×80 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	19 kg
Peso bruto aprox.	20 kg
Peso de envío	19,5 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761197350
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

