



Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Balanza de plataforma de alta capacidad con plato extragrande en acero inoxidable para paquetería y veterinaria

- Características
- Plato de acero inoxidable, base de acero barnizado
 - Manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas
 - De serie: Soporte para montar el indicador en la pared
 - Función Hold: mediante pulsación de tecla se crea un valor medio estable en caso de condiciones ambientales irregulares o pesaje de animales
 - **1** La balanza puede transportarse y guardarse cómodamente en poco espacio gracias a sus ruedas industriales especialmente estables y a su agarradera
 - Capota protectora incluida en el suministro
 - Estera de goma antideslizante incluida en el alcance de suministro
 - Adaptador de red universal externo incluido en el suministro

- Datos técnicos
- Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
 - Dimensiones de la plataforma de pesaje, acero inoxidable, A×P×A 950×500×58 mm
 - Dimensiones del indicador A×P×A 235×114×51 mm
 - Longitud del cable del indicador, cable en espiral, aprox. 2,7 m
 - Puede utilizarse con pilas, 4×1.5 V AA no incluidas en el suministro, tiempo de funcionamiento hasta 60 h
 - Temperatura ambiente admisible 5 °C/35 °C

ESTÁNDAR



OPCIÓN



Modelo	Campo de pesaje	Lectura	Reproducibilidad	Linealidad	Peso neto	Opciones
						Cert. de calibración
	[Max]	[d]			aprox.	DAkKS acr.
KERN	kg	g	g	g	kg	KERN
EOS 150K50XL	150	50	50	± 100	19	963-129
EOS 300K100XL	300	100	100	± 200	19	963-129