

KERN FCB-A01

Uso con acumulador interno (EU)

KERN

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN

4045761085268

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Acumulador

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0.5 A
Tipo de batería / acumulador	NiMH
Conexión de la batería	Terminales enchufables
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	10 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	10 h
Acumulador tiempo de carga	10 h
Batería/acumulador conectado	no conectado, adjunto

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	92×70×68 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,25 kg
Peso de envío	0,24 kg

