


# SAUTER FK-A01

**KERN**

Elemento sobrepuesto para tensiómetro con función “safe-insert”: Tirar y soltar para introducir el cable en cuestión en las poleas de guía, para comprobaciones de tensionado hasta 250 N, elemento sobrepuesto de aluminio, ruedas graduables hacia dentro



## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Marca                 | Sauter                            |
| Categoría de producto | Measurementtechnology             |
| Grupo de producto     | Accesorios para medidor de fuerza |

## Diseño

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Dimensiones del aparato (A×P×A)           | 140×140×40 mm |
| Dimensiones completamente montado (A×P×A) | 140×140×40 mm |
| Material                                  | metal         |
| Material de carcasa                       | metal         |

## Condiciones medioambientales

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Temperatura de almacenamiento [Min] | -10 °C |
| Temperatura de almacenamiento [Max] | 40 °C  |

## Embalaje y envío

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Plazo de entrega                 | 1 d                  |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 200×100×50 mm        |
| Método de envío                  | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox.                 | 0,50 kg              |
| Peso bruto aprox.                | 0,55 kg              |
| Peso de envío                    | 0,52 kg              |

## Información sobre el producto

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| GTIN/Número EAN     | 4045761135819               |
| Clasificación REACH | ninguna sustancia prohibida |