


SAUTER FK-A02

KERN

Elemento sobrepuesto para tensiómetro para ensayo de tensión soportada de cargas grandes hasta 1.000 N, elemento sobrepuesto de acero y ruedas de acero, ruedas no graduables



Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Measurementtechnology
Grupo de producto	Accesorios para medidor de fuerza

Diseño

Dimensiones del aparato (A×P×A)	140×140×40 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	152×80×28 mm
Material	metal
Material de carcasa	metal

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,15 kg
Peso bruto aprox.	0,15 kg
Peso de envío	0,133 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761138667
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida