

KERN FOB 5K1S

KERN

Balanza de mesa compacta de acero inoxidable para pesar, controlar y porcionar en los espacios más reducidos



Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	no
Pantalla altura de dígitos	20 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	155×175×40 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	125×155 mm
Dimensiones superficie de pesaje	125×155 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	155×125×8 mm
Material de carcasa	acero inoxidable
Material plato de pesaje	acero inoxidable
Material plataforma	acero inoxidable

Funciones

Pesajes inferiores	No
	3 min
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador	off
	4 min
	5 min
	2 min
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	3

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	9 V, 100 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Enchufe de jack; delante más, detrás menos
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	9 V bloque
Conexión de la batería	Bloque de 9v
Pila tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	20 h
Pila tiempo de carga	20 h
Batería capacidad	560 mAh
Batería tensión	9 V
Número de células de la batería	1

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza industrial
Grupo de producto	Balanza de mesa de acero inoxidable
Familia de productos	FOB-S

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Número de campos de pesaje	1
Campo de pesaje [Max]	5000 g
Lectura [d]	1 g
Reproducibilidad	1 g
Linealidad	± 2 g
Resolución	5.000
Rango de tara	5000 g
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	5 kg (M1)
Posibles puntos de ajuste	5 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	3 g
Tipo de balanza	Balanza de un rango
	g
	dwt
	ozt
	lb
	oz
	lb:oz
Unidades de medición	
Fluencia máxima (15 minutos)	4 g
Fluencia máxima (30 minutos)	8 g
Unidad predefinida	g

KERN FOB 5K1S



Balanza de mesa compacta de acero inoxidable para pesar, controlar y porcionar en los espacios más reducidos

Batería – Peso individual	47 g
Batería – Peso total en el artículo	47 g
Capacidad de la batería (Wh)	5,04 Wh
Test superadas según UN 38.3	✓
Batería/acumulador conectado	no conectado, adjunto

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Humedad ambiental [Min]	25 %
Humedad ambiental [Max]	95 %

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-247
Número de artículo para calibración DAkkS	963-127
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	190×212×75 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,70 kg
Peso bruto aprox.	0,85 kg
Peso de envío	0,8433 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761135765
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

