

# KERN GAB30K5DNM

Kontroll- und Portionierwaage, auch mit Eichzulassung [M]



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	15 kg   30 kg
Intervalo de estabilización:	2 s
Lectura [d]:	5 g   10 g
Linealidad:	5 g   10 g
Peso recomendado para ajuste:	30 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	29,990 kg
Reproducibilidad:	5 g   10 g
Resolución:	3 3.000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min   10 min
Unidades de pesaje:	g kg

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,400 cm
------------------------------	----------

## Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU:	si
Carga mínima [Min]:	100 g
Clase de verificación:	III
IJKwaarde [e]:	5 g   10 g
Periodic Verification for Italy:	969-112
Verificación en fábrica posible:	si

## Contaje

Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Laboratorio):	1 g
Peso parcial mínimo para cuentapiezas (Normal):	10 g
Resolución de contaje:	30000

## Funciones

Determinación de porcentaje:	si
Función de contaje:	si
Función de memoria de sumas:	si
Pesaje con rango de tolerancia:	si

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Humedad ambiental mínima:	0 %
Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

## Suministro energético

Acumulador:	Rchg. battery optional - intern
n/a:	CH EURO UK

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

## Suministro energético

Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	90 h
Tiempo de funcionamiento:	40 h

## Servicio

Adjustment at the location of installation:	961-248
Certificado DAkkS:	963-128
Verificación:	965-228

## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de mesa

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	445 x 375 x 205 mm
Peso bruto:	4,450 kg
Peso neto:	3 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	320 x 330 x 125 mm
Dimensiones del aparato indicador (AxPxX):	320 x 350 x 125 mm

# KERN GAB30K5DNM

Kontroll- und Portionierwaage, auch mit Eichzulassung [M]



Dimensiones totales (AxPxA):	320 x 350 x 120 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	294 x 225 mm