

SAUTER HK-D

Durómetro Premium Leeb

KERN



Escala - Tipo de pantalla

Digital

Funciones

Función de promediado	✓
Función de valor límite	✓
Posibilidad de medición en 360°	✓
Función de memoria	✓
Memoria - número de resultados	32
Memoria - número de (denominación de) muestras	600
Función estadística	✓
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	0,5 - 60 min

Interfaz

Interfaces	USB-Device
------------	------------

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	2×1.5 V AA
Pila tiempo de carga	200 h
Batería capacidad	3.000 mAh
Batería tensión	1,5 V
Número de células de la batería	2
Batería - Peso individual	46 g
Batería - Peso total en el artículo	92 g
Batería - Estructura/forma	Células individuales
Capacidad de la batería (Wh)	4,5 Wh
Batería/acumulador conectado	no conectado, adjunto

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	-10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-131
--	---------

Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Prueba di dureza
Grupo de producto	Durómetro Leeb
Familia de productos	HK

Sistema de medición

Rango de medición [Min] (HLx)	170
Rango de medición [Max] (HLx)	960
Lectura dureza [d] (HLx)	1
Objeto de ensayo espesor [Min]	3 mm
Escala de dureza	HLD
Objeto de ensayo peso mínimo [Min]	2 kg
Durómetro Leeb tipo de sensor	D
	HL
	HV
Unidades de medición	HB
	HRB
	HRC
Tolerancia (% de [Max])	1%
Sonda de medición longitud	14,6 cm
Sonda de medición diametro	2 cm

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD gráfica
Pantalla altura de dígitos	11 mm

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	132×82×31 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	132×82×31 mm
Material de carcasa	aluminio fundido

SAUTER HK-D

Durómetro Premium Leeb

KERN

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	370×220×87 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,45 kg
Peso bruto aprox.	1,6 kg
Peso de envío	1,54 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761139473
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

