

KERN MBB15K2DM



Babywaage mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen mobilen oder stationären Einsatz in der medizinischen Diagnostik



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	6 kg 15 kg
Lectura [d]:	2 g 5 g
Linealidad:	2 g 5 g
Peso recomendado para ajuste:	15 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	2 g 5 g
Resolución:	3 3.000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min 10 min
Unidades de pesaje:	kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
------------------------------	----------

Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU: si

Carga mínima [Min]:	40 g
Clase de verificación:	III
IJKwaarde [e]:	2 g 5 g
Periodic Verification for Italy:	969-112
Verificación en fábrica posible:	si

Funciones

Función Data Hold:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchg. battery optional - intern
n/a:	CH EURO UK

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Tiempo de carga:	14 h
Tiempo de funcionamiento:	50 h
Tiempo de funcionamiento:	50 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS:	963-128
Verificación:	965-128.

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Báscula para bebés

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	600 x 330 x 230 mm
Peso bruto:	5,380 kg
Peso neto:	3,640 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones del aparato indicador (AxPxX):	210 x 110 x 50 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX):	265 x 265 x 65 mm
Dimensiones totales (AxPxX):	560 x 295 x 136 mm
Longitud del cable del aparato indicador:	95 cm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	Plástico
Nivel de burbuja:	si
Pies de tornillos girante:	si
Soporte mural:	si
Superficie de pesaje (AxP):	560 x 295 mm