

KERN MBC15K2DM

Formschöne Babywaage mit Eich- und Medizinzulassung



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	6 kg 15 kg
Intervalo de estabilización:	3 s
Lectura [d]:	2 g 5 g
Linealidad:	2 g 5 g
Peso recomendado para ajuste:	15 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Rango de tara:	6 kg 14,995 kg
Reproducibilidad:	2 g 5 g
Resolución:	3 3.000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min 10 min
Unidades de pesaje:	kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
------------------------------	----------

Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU:	si
Carga mínima [Min]:	40 g 100 g
Clase de verificación:	III
IJKwaarde [e]:	2 g 5 g
Periodic Verification for Italy:	969-112
Verificación en fábrica posible:	si

Funciones

Función Data Hold:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si

Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional - intern
n/a:	CH EURO UK

n/a:	Adaptador de red
------	------------------

Suministro energético

Tensión de entrada:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	40 h
Tiempo de funcionamiento:	20 h
Tiempo de funcionamiento:	20 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS:	963-128
Verificación:	965-128.

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Báscula para bebés

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	480 x 654 x 177 mm
Peso bruto:	5,910 kg
Peso neto:	4,405 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	320 x 410 x 70 mm
Dimensiones del aparato indicador (AxPxX):	200 x 55 x 127 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX):	600 x 276 x 55 mm
Dimensiones totales (AxPxX):	600 x 407 x 120 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	Plástico
Nivel de burbuja:	si
Superficie de pesaje (AxP):	600 x 276 mm