KERN **MBC-A01**

Tallímetro mecánico para fijar en la balanza, rango de medición 10 cm – 80 cm, unidades 1 mm



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Medidor de altura

Sistema de medición

Rango de medición tallímetro (cm)	10-80cm @ 0,1cm ± 0,5cm
Rango de medición longitud [Min]	10 cm
Linealidad	±
Unidades de medición	inch inch/ft cm
Rango de medición longitud [Max]	80 cm
Tolerancia tallímetro	5 mm
División	1 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	900×300×180 mm
Dimensiones del aparato (A×P×A)	900×465×180 mm
Material de carcasa	plástico
Alineación de medición	horizontal

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	0 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Homologación

Marca CE	✓
Homologación según 2017/745 (MDR, med.)	✓

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	180×890×140 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,80 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envío	4,5 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761133624
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



CE
0297