

KERN MPB300K100P

Personenwaage mit BMI-Funktion



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	300 kg
Lectura [d]:	100 g
Linealidad:	200 g
Peso recomendado para ajuste:	250 kg (M1)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	100 g
Resolución:	3000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,500 cm
------------------------------	----------

Funciones

Función Data Hold:	si
Función IMC:	si
Pesaje sin sacudidas (Programa de pesaje animales):	si

Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

Suministro energético

n/a:	CHEURO
------	--------

n/a: Adaptador de red

Suministro energético

Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de funcionamiento:	170 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificado DAkkS: 963-129

Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza pesapersonas de suelo

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	1175 x 410 x 330 mm
Peso bruto:	10 kg
Peso neto:	6,400 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Altura del soporte:	1 m
Dimensiones del aparato indicador (AxPxX):	210 x 110 x 45 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX):	315 x 300 x 55 mm
Dimensiones totales (AxPxX):	315 x 450 x 1000 mm
Material carcasa:	Acero lacado
Material de plato de pesaje:	Acero lacado