



Balanza pesapersonas de alta calidad, con función IMC y aprobación médica para el diagnóstico médico, homologación opcionalmente



KERN MPE-HM



KERN MPE-PM







Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Características

- Clase de homologación III (homologación opcional)
- Acreditación médica conforme al reglamento (UE) 2017/745
- 1 Indicación secundaria práctica está en la parte de atrás de la balanza. Por este razón los pacientes o el personal médico puede leer cómodamente
- 2 El modelo MPE-HM dispone un tallímetro, extraîble e integrada en el soporte, con un tope pies plástico con un campo de medición de alivio considerable del esfuerzo 90 – 205 cm
- Diseño robusto con estructura ergonómica y optimizada
- Gracias a los pies de goma de altura regulable, la balanza se queda fija de forma segura
- Nivel de burbuja para nivelar la balanza exactamente, de serie
- Superficie de plástico grande, antideslizante y robusto a la abrasión para estabilidad de los pacientes
- Función Hold: En pacientes inquietos que estén de pie, se determina un valor promedio y se “congela” el valor de pesaje una vez estable
- Función padres-niño/a: El peso del padres, determinado tras pesarla, se pone a cero pulsando un botón. A continuación se pesan juntos el padres y el/la niño/a. El peso del/de la niño/a se mostrará directamente en la pantalla
- Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso
- Indicación precisa: La lectura [d] puede ser aumentada a un decimal por 5 s cuando se pulsa una tecla
- Interfaz de datos RS-232, de serie
- 3 Transporte confortable por las polines integradas
- Puede ser utilizada con pilas así como con adaptor de red; acumulador opcional
- Capota protectora incluida en el suministro
- KERN MPE-E: Idéntico al KERN MPE. Se suministra sin adaptador de red, pero con pilas, por lo que tiene un precio atractivo

Datos técnicos

- Pantalla LCD retroiluminada, altura de dígitos 25 mm
- Dimensiones de la plataforma de pesaje A×P×A 365×360×80 mm
- Dimensiones totales A×P×A
  KERN MPE-PM: 365×570×1030 mm
  KERN MPE-HM: 365×570×2134 mm,
  con barra medidora de altura hacia abajo
- Peso neto aprox. 12 kg

KERN MPE

- Puede utilizarse con pilas, 6×1.5 V AA no incluidas, duración de servicio aprox. 20 h
- Adaptador de red externo de serie

KERN MPE-E

- Puede ser utilizada con pilas, 6×1.5 V AA, duración de servicio aprox. 20 h

*En la UE, la verificación (evaluación de la conformidad de acuerdo con la NAWI 2014/31/UE) es obligatoria por ley para las balanzas destinadas a productos sanitarios; solicítela indicando los detalles de la ubicación de la instalación y el código postal.

ESTÁNDAR | OPCIÓN | FÁBRICA

RS 232 · GLP · MPE · 1 DAY · MPE-E · M* · CE 0297

Modelo KERN	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] kg	Valor de verificación [e] kg	Obligatorio por la ley Omologación M III KERN
MPE 200K-1PEM	250	0,1	0,1	965-129
MPE 250K100PM	250	0,1	0,1	965-129
MPE 200K-1HEM	250	0,1	0,1	965-129
MPE 250K100HM	250	0,1	0,1	965-129