



Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Balanza comercial con espacios de memoria para precios de artículo

- Características
- 1 KERN RPB-HM: Soporte para elevar el indicador retroiluminado giratorio, altura del soporte aprox. 480 mm
 - 2 KERN RPB-M: Pantalla posterior
 - Tres pantallas para la indicación de peso (verificable), precio básico, precio de venta
 - Memoria (PLU) para 10 precios de artículo
 - Precio básico conmutable de €/kg a €/100 g
 - Tecla „Auto-clear“: El precio básico ajustado se elimina automáticamente cuando se descarga la balanza
 - 3 Gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones
 - Capota protectora incluida en el suministro

- Datos técnicos
- Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 15 mm
 - Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 204×263 mm
 - Dimensiones totales A×P×A
KERN RPB-M: 283×318×110,3 mm
KERN RPB-HM: 283×375,5×486,8 mm
 - Peso neto
KERN RPB-M: aprox. 2,8 kg
KERN RPB-HM: aprox. 3,2 kg
 - Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

- Principales campos de aplicación
- Tiendas de mercancías
 - Mercados semanales
 - Tiendas agrarias
 - Venta de fruta y verduras

Nota: En el servicio comercial, existe una obligación oficial de homologación

ESTÁNDAR

OPCIÓN

FÁBRICA

Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] g	Valor de verificación [e] g	Carga mín. [Min] g	Opciones	
					Homologación	Cert. de calibración
KERN					KERN	DAkKS acr. KERN
Balanza multidivisión, con una carga creciente o decreciente cambia automáticamente al siguiente rango de pesaje superior o inferior [máx] y a la legibilidad [d] correspondiente.						
RPB 3K3DM	1,5 3	0,5 1	0,5 1	10	965-227	963-127
RPB 6K1DM	3 6	1 2	1 2	20	965-228	963-128
RPB 15K2DM	6 15	2 5	2 5	40	965-228	963-128
RPB 30K5DM	15 30	5 10	5 10	100	965-228	963-128
1 con indicador elevado						
RPB 3K3DHM	1,5 3	0,5 1	0,5 1	10	965-227	963-127
RPB 6K1DHM	3 6	1 2	1 2	20	965-228	963-128
RPB 15K2DHM	6 15	2 5	2 5	40	965-228	963-128
RPB 30K5DHM	15 30	5 10	5 10	100	965-228	963-128

Para las aplicaciones sujetas a homologación (evaluación de la conformidad según NAWI 2014/31/UE), solicite también al mismo tiempo la homologación inicial. No se puede realizar la homologación con posterioridad. Homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.