SAUTER **TB 1000-0.1F**

Práctico medidor de espesores de capa para usos cotidianos



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Instrumento medidor de grosor de capa
Grupo de producto	Medidor del espespores de capa digital
Familia de productos	TB

Sistema de medición

Objeto de ensayo capa	Capas no magnéticas sobre hierro, acero, Tipo F
Offset accur (% de [Max])	1%
Rango de medición de capa [d] (µm)	100 µm; 1000 µm
Lectura espespor de capa [d] (µm)	0,1 µm; 1 µm
Espesor mínimo material base	300 µm
Muestra mínima, plana (radio)	6 mm
Muestra mínima, convexo (radio)	1,5 mm
Muestra mínima, cóncava (radio)	25 mm
Unidades de medición	µm inch (mil)
Tolerancia (% de [Max])	3%
Posición de colocación del sensor	externo
Medidores del espesor de capa tipo de sensor	FE

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	161×69×32 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	161×69×32 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	161×69×32 mm
Material de carcasa	plástico
Longitud del cable	1 m

Funciones

Posibilidad de aumentar la precisión de las mediciones	✓

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de bateria / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	4×1.5 V AAA
Batería capacidad	2.600 mAh
Batería tensión	1,5 V
Número de células de la batería	4
Batería – Peso individual	92 g
Batería – Peso total en el artículo	368 g
Capacidad de la batería (Wh)	3,9 Wh
Batería/acumulador conectado	no conectado, adjunto

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	0 °C
Temperatura ambiental [Max]	50 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Homologación

Marca CE	✓

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-110

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	255×215×70 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,75 kg
Peso bruto aprox.	0,90 kg
Peso de envío	0,86 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761140004

SAUTER **TB 1000-0.1F**

Práctico medidor de espesores de capa para usos cotidianos

Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

