


SAUTER TI-D

KERN

Banco de pruebas con palanca para pruebas de dureza reproducibles con placa base de cristal



Peso neto aprox.	8 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envío	9,5 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761140240
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Prueba di dureza
Grupo de producto	Banco de pruebas manual Shore
Familia de productos	TI

Sistema de medición

Escalas de dureza	Shore D
Fuerza de comprobación para medición de dureza	50 N

Diseño

Dimensiones completamente montado (A×P×A)	150×200×400 mm
Mesa de pruebas diámetro (Ø)	75 mm
Material de carcasa	acero inoxidable
Altura del objeto de prueba [Max]	60 mm
Recorrido de desplazamiento con movimiento de palanca / liberar [Max]	15 mm

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	355×255×180 mm
Método de envío	Servicio de paquetes