SAUTER **TN 80-0.1US**

Medidor portátil para medir el espesor de pared



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Instrumento medidor de grosor de material
Grupo de producto	Medidor de espesor de material ultrasónico de método de pulso-eco
Familia de productos	TN-US

Sistema de medición

Espesor de material eco - pulso [Max] (mm)	80 mm
Lectura espesor de material [d] (mm)	0,1 mm
Velocidad del suono - [Min] (m/s)	1000 m/s
Velocidad del suono - [Max] (m/s)	9999 m/s
Cabezal de medición diametro	6 mm
Cabezal de medición frecuencia de medición	7 MHz
Memoria interna de datos: Número de grupos de valores	20
Unidades de medición	mm inch
Tolerancia (% de [Max])	0,5%
Memoria interna de datos: Número de valores individuales	100
Espesor de material eco - pulso [Min] (mm)	0,75 mm

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla altura de dígitos	14 mm

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	150×74×32 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	150×74×32 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	150×74×32 mm
Material de carcasa	plástico
Longitud del cable	0,9 m

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Tipo de bateria / acumulador	Álcali(-manganeso)
Pila	2×1.5 V AA
Pila tiempo de carga	100 h
Batería capacidad	3.000 mAh
Batería tensión	1,5 V
Número de células de la batería	2
Batería – Peso individual	46 g
Batería – Peso total en el artículo	92 g
Batería – Estructura/forma	Células individuales
Capacidad de la batería (Wh)	4,5 Wh
Batería/acumulador conectado	no conectado, adjunto

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	-10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Homologación

Marca CE	✓

Servicios

Número de artículo para calibración de fábrica	961-113

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	315×245×85 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,25 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envío	1,37 kg

SAUTER **TN 80-0.1US**

Medidor portátil para medir el espesor de pared

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761139831
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

