

SAUTER TVP-L

KERN

Banco de pruebas manual para mediciones de fuerzas de compresión con sistema lineal de medida digital



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Banco de pruebas
Grupo de producto	Banco de pruebas manual
Familia de productos	TVP-L

Sistema de medición

Longitud mensurable [Max]	10 cm
Tolerancia (longitud medida)	2%

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	150×233×420 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	150×233×420 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	150×233×420 mm
Material de carcasa	metal, lacado
Tipo de accionamiento	manual palanca
Montaje - disipación de fuerzas	5 × agujero roscado M6
Montaje - aplicación de fuerza	5 × agujero roscado M6
Fuerza generada [Max]	500 N
Altura del espacio de medición [Max]	315 mm
Recorrido de desplazamiento con movimiento de palanca / liberar [Max]	78 mm

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	570×275×240 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	11 kg
Peso bruto aprox.	12 kg
Peso de envío	12 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761139763
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

