

# KERN WTB1K-4N

Stark im Lebensmittelbereich dank IP65 und speziellem Checkweighing-Display



## Suministro energético

Acumulador: Rchrg. battery optional - intern

n/a: CH EURO UK US

n/a: Adaptador de red

## Suministro energético

Tensión de entrada: 110 V - 230 V AC

Tiempo de carga: 12 h

Tiempo de funcionamiento: 50 h

Tiempo de funcionamiento: 30 h

## Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificado DAkkS: 963-127

## Categoría

Categoría: Balanzas

Product Group: Balanza de mesa

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX): 340 x 400 x 200 mm

Peso bruto: 3,852 g

Peso neto: 3,060 kg

Plazo de entrega: 24 h

Tipo de envío: Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX): 285 x 315 x 128 mm

Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX): 260 x 200 x 16,2 mm

Dimensiones totales (AxPxX): 285 x 315 x 128 mm

Material carcasa: Plástico

Material de plato de pesaje: acero inoxidable

Nivel de burbuja: si

Pies de tornillos girante: si

Superficie de pesaje (AxP): 260 x 200 mm

## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]: 1,500 kg

Intervalo de estabilización: 2 s

Lectura [d]: 200 mg

Linealidad: 400 mg

Peso recomendado para ajuste: 1,500 kg (M1)

Posibilidades de ajuste: Ajuste con pesa externa

Rango de tara: -1500000 mg

Reproducibilidad: 200 mg

Resolución: 7500

Sistema de pesaje: Bandas extensométricas

Tiempo de calentamiento: 30 min

Unidades de pesaje: kg

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla: 2,500 cm

Se puede usar una pantalla adicional: si

## Funciones

Indicación de capacidad: si

Pesaje con rango de tolerancia: si

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima: 80 %

Humedad ambiental mínima: 0 %

Temperatura ambiental mínima: -10 °C

Temperatura máxima de uso: 40 °C