

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 6040

ESPAÑOL



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



Siga las siguientes instrucciones a la hora de usar el aparato:

- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico.
- Este aparato está diseñado únicamente para el corte de cabello y barba de personas. Queda expresamente prohibido cualquier otro uso.
- Jamás utilice o cargue el aparato en la bañera, la ducha o sobre un lavabo lleno de agua. Tampoco lo utilice con las manos mojadas.



- Jamás utilice el aparato si éste, el cabezal de corte o el adaptador eléctrico muestra algún signo de daños.
- Use el aparato únicamente con las piezas y el adaptador eléctrico suministrados.
- Atención Procure que el adaptador eléctrico esté siempre seco.
- Cuando el aparato se esté recargando, debe evitar por todos los medios que entre en contacto con agua o con cualquier otro líquido.

- No sumerja completamente el aparato en agua.
- Tras la recarga, desenchufe siempre el cable del enchufe y desconecte el adaptador eléctrico de la toma de corriente de la pared.
- No deje caer el aparato.
- Para no dañar el cable de corriente, evite que quede atrapado o se doble, así como que roce con superficies con bordes cortantes. Mantenga el cable de corriente alejado de superficies calientes y llamas abiertas.
- Nunca coloque el aparato, los accesorios o el adaptador eléctrico encima o cerca de superficies calientes.
- Compruebe que la tensión indicada en la placa de datos se corresponda con la de la red de alimentación de su domicilio.

- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- El aparato no debe ser utilizado por niños ni por personas con sus capacidades psíquicas, sensoriales o físicas limitadas o que no cuenten con suficiente experiencia ni conocimientos, a no ser, en este último caso, que reciban las pertinentes instrucciones sobre el uso del aparato o bien lo hagan bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad. Vigile en todo momento que los niños no jueguen con el aparato.
- No abra el aparato bajo ninguna circunstancia. No se admitirá reclamación de garantía alguna por daños causados por un manejo inadecuado.

Estimado cliente:

Enhorabuena por la compra de la maquinilla de afeitarse para cabello y barba MC 6040.

Lea con atención las siguientes notas de uso para disfrutar al máximo de la calidad de este producto GRUNDIG durante muchos años.

Una estrategia responsable



GRUNDIG aplica condiciones de trabajo sociales acordadas por contrato y con salarios justos tanto a

sus propios empleados como a los proveedores, y damos una gran importancia al uso eficiente de las materias primas con una reducción continua de residuos de varias toneladas de plástico al año.

Además, todos nuestros accesorios están disponibles por lo menos durante cinco años.

Para un futuro mejor.

Por una buena razón. Grundig.

Particularidades

Su maquinilla de afeitarse para cabello y barba se ha diseñado para cortar y dar forma a sus cabellos y su barba con la mayor facilidad de uso y sin provocar irritación.

- Sus dos peines regulables para cabellos de entre 1.5 y 41 mm (1.5 sin peine) permiten 21 posiciones de ajuste
- Cuchilla cerámica y de acero inoxidable

INFORMACIÓN GENERAL

Controles

Vea las figuras de la pág. 2.

- A** Cabezal de corte - cuchilla
cerámica / de acero inoxidable
- B** Interruptor de encendido/
apagado
- C** LED azul indicador de carga
- D** Peana de carga

Accesorios

- E** Peine ajustable 1
- F** Indicador de la longitud de
corte
- G** Pestillo de peine
- H** Peine ajustable 2
- I** Adaptador eléctrico
- J** Enchufe de carga
- K** Cepillo de limpieza
- L** Aceite

Funcionamiento de la batería recargable

Cuando utilice la maquinilla de afeitar con la batería de níquel metal hidruro integrada, el adaptador eléctrico debe usarse únicamente para recargar la batería.


Compruebe que la tensión indicada en la placa de datos del adaptador eléctrico se corresponda con la tensión de la red de alimentación eléctrica de su domicilio.

El adaptador eléctrico incorpora un transformador de 100 - 240V~ 50/60 Hz que funciona en cualquier lugar del mundo, ya que puede adaptarse al voltaje de cualquier país.

- 1 Apague la maquinilla de afeitar pulsando el interruptor de encendido/apagado **B**.
- 2 Inserte el enchufe de carga **J** en la toma de la maquinilla y el adaptador eléctrico **I** en la toma de corriente de la pared.

Nota

- La ranura en el enchufe de carga **J** debe coincidir con la muesca de la toma de corriente del aparato.



- El LED indicador de carga **C** se ilumina en azul.
 - Una vez el aparato se ha recargado por completo, el LED indicador de carga **C** se apaga.
- 3 Desconecte el enchufe de carga **J** de la toma de la maquinilla y el adaptador eléctrico **I** de la toma de corriente de la pared.


ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Uso de la peana de carga

- 1 Apague la maquinilla de afeitar pulsando el interruptor de encendido/apagado **B**.
- 2 La ranura del enchufe de carga **J** debe coincidir con la muesca de la toma de la peana de carga **D**.

Nota

- La ranura del enchufe de carga **J** debe coincidir con la muesca de la toma de la peana de carga **D**.



- 3 Conecte el adaptador eléctrico **I** a una toma de corriente. Coloque el aparato en la peana de carga **D**.
 - El LED indicador de carga **C** se ilumina en azul.
 - Una vez el aparato se ha recargado por completo, el LED indicador de carga **C** se apaga.
- 4 Desconecte el adaptador eléctrico **I** de la toma de corriente de la pared.

- 5 Retire el aparato de la peana de carga **D**.

Notas

- Antes del primer uso o si no ha utilizado la maquinilla de afeitar durante un periodo prolongado, realice una carga completa de las baterías (unas 14 horas). Posteriormente, el tiempo de carga será de unas 10 horas aproximadamente.
- Este aparato se ha diseñado una carga y un funcionamiento sin contratiempos en un rango de temperaturas de 15 a 40 °C.
- Si enciende el aparato durante la recarga, ésta se interrumpirá.
- Tras una recarga completa, la maquinilla de afeitar tiene una autonomía de unos 45 minutos. No se recomienda recargar las baterías tras cada uso. Por lo general, las baterías deben recargarse una vez estén completamente descargadas. De esta forma se logra prolongar su vida útil.

Uso con el adaptador eléctrico

Compruebe que la tensión indicada en la placa de datos del adaptador eléctrico se corresponda con la tensión de la red de alimentación eléctrica de su domicilio.

La única manera de desconectar el aparato de la red de alimentación eléctrica consiste en desenchufar el adaptador eléctrico.

- 1 Inserte el enchufe de carga **J** en la toma de la maquinilla y el adaptador eléctrico **I** en la toma de corriente de la pared.

Nota

- La ranura en el enchufe de carga **J** debe coincidir con la muesca de la toma de corriente del aparato.
 - El aparato está ahora listo para su uso.

Atención

- Cuando esté en el cuarto de baño o cerca de una cañería, utilice el aparato únicamente con alimentación por batería, nunca enchufado a la red eléctrica.

Notas

Ajuste de la longitud de corte

Los peines ajustables 1 **E** y 2 **H** permiten ajustar la maquinilla en 20 posiciones diferentes:

Peine ajustable 1 **E**

Posición 1	2 mm
Posición 2	4 mm
Posición 3	6 mm
Posición 4	8 mm
Posición 5	10 mm
Posición 6	12 mm
Posición 7	14 mm
Posición 8	16 mm
Posición 9	18 mm
Posición 10	21 mm

Peine ajustable 2 **H**


Posición 1	22 mm
Posición 2	24 mm

Posición 3	26 mm
Posición 4	28 mm
Posición 5	30 mm
Posición 6	32 mm
Posición 7	34 mm
Posición 8	36 mm
Posición 9	38 mm
Posición 10	41 mm

- 1 Deslice el peine ajustable 1 **E** o 2 **H** sobre el cabezal de corte **A**. Asegúrese de que las muescas de los peines ajustables queden insertadas adecuadamente en las


PREPARACIÓN

ranuras laterales de la maquinilla.



- 2** Ajuste la longitud de corte deslizando el pestillo del peine **G** hacia adelante o hacia atrás hasta alcanzar la posición que desee. Asegúrese de que los peines ajustables **1 E** o **2 H** encajen en su lugar (podrá escuchar un chasquido).

- El indicador de posición **F** muestra la posición de longitud seleccionada.



- 3** Tras su uso, retire los peines ajustables **1 E** o **2 H** del aparato.

Corte de cabellos

Asegúrese de que el cabello esté limpio y completamente seco.

Coloque una toalla sobre el cuello y los hombros de la persona cuyo cabello vaya a cortar. Asegúrese de que la persona esté sentada de forma que su cabeza quede más o menos a su nivel. Antes de proceder al corte, peine el cabello de forma que caiga con naturalidad y pueda ver la dirección en la que crece.

- 1 Ajuste la longitud de corte según las indicaciones de la sección "Preparación".
- 2 Encienda la maquinilla de afeitar pulsando el interruptor de encendido/apagado **B**.
- El aparato se pone en marcha.
- 3 Coloque el cabezal de corte **A** sobre los cabellos de la persona.
- 4 Mueva el cabezal de corte **A** en la dirección contraria al crecimiento del cabello. Al cortar, aplique una ligera presión con movimientos lentos y suaves.
- 5 Tras el uso, apague el aparato pulsando el interruptor de encendido/apagado **B**.

Consejos prácticos

- Sostenga el aparato de forma cómoda y relajada.

- Corte siempre contra la dirección natural de crecimiento del cabello.
- Durante el corte, realice paradas con regularidad. Siempre es posible realizar un retoque, pero no una vez se ha cortado el cabello.
- La primera vez que utilice el aparato corte una cantidad pequeña de cabello, ya que es la única forma de familiarizarse con las diversas posiciones.
- No deje de peinar el cabello. Busque los mechones que sean demasiado largos y retire los cabellos una vez cortados con el peine.

Recorte de barbas

- 1 Ajuste la longitud de corte según las indicaciones de la sección "Preparación".
- 2 Encienda la maquinilla de afeitar pulsando el interruptor de encendido/apagado **B**.
- El aparato se pone en marcha.
- 3 Coloque el cabezal de corte **A** sobre la barba.
- 4 Mueva el cabezal de corte **A** en la dirección contraria al crecimiento del cabello. Al cortar, aplique una ligera presión con movimientos lentos y suaves.

- 5 Tras el uso, apague el aparato pulsando el interruptor de encendido/apagado **B**.

Notas

- Si durante el uso la maquinilla queda bloqueada por cabellos gruesos, desconéctela. Si está conectada a la red eléctrica, desconecte el enchufe. Retire el peine ajustable y limpie el cabezal de corte con el cepillo suministrado. Limpie el aparato siguiendo las instrucciones de la sección "Limpieza y cuidados".
- Para el recorte de contornos, retire el peine ajustable 1 **E** o el peine ajustable 2 **H**. Utilice el aparato sin los peines (la longitud de corte es de 1,5 mm).


LIMPIEZA Y CUIDADO

Información general


El aparato debe limpiarse con regularidad para poder seguir gozando de su gran rendimiento y sus óptimos resultados.

Limpieza

- 1 Pulse el interruptor de encendido/apagado **B** para apagar el aparato y desconecte el adaptador eléctrico si es que está enchufado.
- 2 Retire los peines ajustables 1 **E** o 2 **H** del aparato. Limpie el cabezal de corte **A** mediante el cepillo de limpieza **K** suministrado.
- 3 Retire el cabezal de corte **A** empujando la cuchilla hacia fuera. Limpie el cabezal de corte **A** y la cavidad del aparato mediante el cepillo **K** suministrado.



- 4 Inserte el cabezal de corte **A** colocando en primer lugar el gancho en la cavidad y haciendo presión sobre el cabezal de corte hasta que encaje en su sitio con un chasquido.



Notas

- Jamás utilice agua ni ningún otro líquido para limpiar el aparato. Utilice únicamente el cepillo de limpieza suministrado.
- Puede enjuagar con agua el cabezal de corte y los dos peines ajustables, pero para ello deberá retirarlos previamente del aparato.
- Retire los restos de cabellos cortados tras cada uso.
- Normalmente, el cabezal de corte de la maquinilla no precisa engrase. Si desea que el cabezal de corte se mantenga como nuevo el mayor tiempo posible, merece la pena engrasarlo con regularidad utilizando para ello el aceite **L** suministrado.

Almacenaje

Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, guárdelo cuidadosamente.

Asegúrese de que el aparato esté desenchufado y completamente seco.

Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

Indicación relativa al medio ambiente

Este producto está fabricado con materiales y piezas de gran calidad, apropiados para su reciclaje y reutilización.



Por lo tanto, el producto y las pilas recargables que le acompañan no se deben tirar a la basura doméstica cuando expire su vida

útil, sino que deberán llevarse a un punto verde para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Esto viene indicado por el siguiente símbolo representado directamente en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje.

Consulte a las autoridades municipales acerca de los puntos verdes de su localidad.

Con la reutilización de aparatos usados está contribuyendo a la protección del medio ambiente.

Datos técnicos



Este producto cumple
las directivas europeas
2004/108/EC, 2006/95/

EC y 2009/125/EC.

Alimentación

Adaptador eléctrico:

HC-11-036100EU

Entrada: 100-240 V~; 50/60 Hz

Salida: 3.6 V DC 1000 mA

Baterías: Níquel-metal hidruro

Ni-MH



NI-MH

Diseño y especificaciones sujetos a
cambios sin previo aviso.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 907 0500 12/46

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG