

									
Número de pieza (color gris)	DN-19 FAN-2-WM-T	DN-19 FAN-2-WM-I	DN-19 FAN-1-WM-I	DN-19 FAN-2-HO	DN-19 FAN-4-HO	DN-19 FAN-2-N	DN-19 FAN-2-B-N	DN-19 FAN-4-SRV	DN-19 FAN-6-SRV
Número de pieza (color negro)	DN-19 FAN-2-WM-T-SW	⊗	⊗	DN-19 FAN-2-HO-SW	DN-19 FAN-4-HO-SW	DN-19 FAN-2-B-N	DN-19 FAN-4-B-N	DN-19 FAN-4-SRV-B	DN-19 FAN-6-SRV-B
Serie de armarios adecuadas	19" Wall Mounting Unique 19" Montaje en pared Dynamic Montaje mural de 19" SOHO	Montaje en pared de 19" Exterior (IP55)	Montaje en pared de 19" Exterior (IP55)	todos	todos	19" Network Unique 19" Red y Servidor Dinámico 19" Varioflex-N	19" Network Unique 19" Red y Servidor Dinámico 19" Varioflex-N	Servidor de 19" Único	Servidor de 19" Único
Zona de montaje	Techo	Techo	Techo	Raíles de perfil de 19" Techo (varioFLEX)	Raíles de perfil de 19" Techo (varioFLEX)	Techo	Techo	Techo	Techo
Calidad de los ventiladores	2	2	1	2	4	2	4	4	6
Flujo de aire	4.6 m³/min	4.6 m³/min	2.3 m³/min	4.6 m³/min	9.2 m³/min	4.6 m³/min	9.2 m³/min	9.2 m³/min	13.8 m³/min
Termostato	Sí (Fijo)	Sí (Fijo)	Sí (Fijo)	Sí (Soporte de fijación adicional)	Sí (Soporte de fijación adicional)	Sí (Soporte de fijación adicional)	Sí (Soporte de fijación adicional)	Sí (Soporte de fijación adicional)	Sí (Soporte de fijación adicional)
Nivel de ruido	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm
Interruptor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtros	⊗	✓	✓	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗