



Panel de Parcheo para Cable Blindado Cat6

24 puertos, FTP, 1 U, Bloques de ponchado a 90°

Part No.: **720014**

Garantía de por Vida

Los estrictos estándares de fabricación aseguran la máxima calidad en todos los productos INTELLINET NETWORK SOLUTIONS. Todos los artículos cuentan con una Garantía de por Vida - el compromiso de calidad más fuerte que alguien puede ofrecer.

Features:

- Terminadores sólidos y confiables para cableado que presente jack con un mínimo de 3 mm a 50 micro pulgadas de baño de oro
- La distribución de los bloques de ponchado a 90° facilita su instalación
- Compatible con herramienta de impacto 110 o Krone
- Soporta cables sólido y multifilar de calibres 24 y 26 AWG
- Para uso con cable de Par Trenzado Blindado (FTP) Cat6
- Ideal para aplicaciones de red Ethernet, fast Ethernet y Gigabit Ethernet
- Cumple con los estándares de montaje en rack de 19"
- Garantía de por Vida

Especificaciones:

Estándares

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

Certificaciones

- Aprobado por UL
- Cumple con RoHS
- CE

Diseño

- Dimensiones: 482 (Ancho) x 43 (Alto) x 109 (Profundidad) mm
- Distancia horizontal entre los hoyos izquierdo y derecho del montaje: 465 mm
- Distancia vertical entre los hoyos de montaje superior e inferior: 32 mm
- Peso: 2.16 kg
- Temperatura de operación: -40° C – 70° C

El paquete incluye

- Panel de parcheo para cable blindado Cat6

- 4 tornillos de montaje
- Cable de tierra
- Guía de instalación rápida

