



## Mini Switch KVM de 2 puertos

2 puertos, USB, Con soporte de audio

Part No.: **151245**

El Switch KVM MANHATTAN es un mini switch de 2 puertos con cables de conexión integrados. Los puertos USB en el lado de la consola permite conectar un teclado y ratón USB. Además puede acceder a las computadoras, controlarlas, arrancarlas y reiniciarlas desde un sólo juego de teclado, ratón y monitor.

### Conveniente selección de las PC

Conmutación rápida y sencilla entre las estaciones de trabajo utilizando teclas predefinidas.

### Conmutación con audio ofrece una experiencia multimedia ininterrumpida

La función de conmutación de audio de este switch permite utilizar los sistemas multimedia de cada una de las dos computadoras.

### Sin enredos de cables para los usuarios del KVM

Este Switch KVM le ahorra los problemas con los cables ya que cuenta con los propios de 1.2 m. De hecho, usted no tendrá problemas ya que no será necesario preocuparse por buscar cables que se ajusten - ellos vienen instalados al switch KVM.

### Features:

- Opera dos computadoras con puerto USB con un teclado, ratón y monitor
- Sólo necesita conectar los cables adjuntos - ¡no se requiere más!
- Completa emulación de teclado y ratón para evitar errores al reiniciar
- Comandos Hotkey e indicadores LED para selección de computadoras
- Salidas de audio para conexión con altavoces
- No requiere software o corriente
- Compatible con todos los sistemas operativos
- Soporta resoluciones de hasta 1920 x 1440 píxeles
- Garantía de por vida

### Especificaciones:

#### General

- Conexiones a la PC: 2
- Conexiones a la consola: 1
- Puertos de conexión a la PC:

- 2 USB tipo A macho (teclado, ratón)
- 2 HD15 Macho (vídeo)
- 2 conectores de 3.5 mm (entrada a la tarjeta de audio)
- Cables de conexión integrados: 1.2 m
- Puertos de conexión a consola
- Teclado: USB tipo A hembra
- Ratón: USB tipo A hembra
- Monitor: HD15 hembra
- 1 conector de 3.5 mm (salida de altavoces)
- Selección de computadora
- A través de teclas preconfiguradas (tecla CTRL presionada dos veces)
- Resolución de vídeo: máx. 1920 x 1440
- Ancho de banda de vídeo: máx. 250 MHz
- FCC clase B, CE, RoHS

#### LEDs

- 1 LED por canal

#### Diseño

- Chasis de plástico
- Intervalo de escaneo: 3 segundos
- Dimensiones: 85 (Ancho) x 75 (Profundo) x 26 (Alto) mm
- Temperatura de operación: 0° C - 50° C
- Temperatura de almacenaje: de -20° C a 60° C
- Peso: 360 g

#### El paquete contiene

- Mini switch KVM de 2 puertos
- Guía de instalación rápida



