



USB de Alta Velocidad de escritorio

10 puertos, que proveen energía

Part No.: **161572**

Poderoso desempeño USB en un hub multi puertos.

El Hub de Alta Velocidad MANHATTAN fácilmente expande el acceso USB a las computadoras y portátiles para conectar más periféricos y dispositivos móviles. Con 10 puertos de Alta Velocidad, compatibles con versiones anteriores, el Hub de Alta Velocidad MANHATTAN puede administrar la mayoría de dispositivos USB, colección creciente para los entusiastas. Es ideal para recargar dispositivos reproductores MP3, teléfonos celulares, cámaras digitales y otros accesorios móviles a la vez que conecta teclados, ratones, cámaras Web, unidades de almacenamiento flash, lectores de tarjetas y más. Diseñado en un chasis de plástico durable y puertos de alimentación del lado lateral para mantener las conexiones con una mejor organización y así minimizar los enredos de cable.

Conexión Plug and Play con capacidad hot swap, compatibilidad con Windows7/8 y Mac, y tasas de transferencia de hasta 480 Mbps permiten que el Hub USB MANHATTAN proporcione una solución USB con menos Hubs en una solución única.

Features:

- Proporciona 10 puertos USB de Alta Velocidad para conectar dispositivos adicionales
- Reemplaza la conexión de varios hubs con un diseño compacto de múltiples puertos
- Recarga dispositivos portátiles y conecta unidades de memoria flash, receptores, lectores de tarjetas y más
- Protección de sobrecorriente; hot swap
- Compatible con todas las computadoras equipadas con USB
- Plug and Play – Compatible con Windows7/8 y Mac
- Garantía de por Vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- USB 2.0, USB 1.1, USB 1.0

- FCC
- CE

Puertos

- Tasas de transferencia: 1.5 / 12 / 480 Mbps
- 2 conexiones hacia el Hub, tipo A
- 10 puertos de conexión, tipo A
- 1 puerto de 5 V DC
- Todos los puertos hasta 500 mA de poder

Diseño

- Dimensiones: 120 x 68 x 22 mm
- Peso: 14 g
- Cable USB tipo A a tipo B de 150 cm
- Chasis: plástico
- LED Indicador de alimentación

Adaptador de corriente

- cUL, FCC
- Entrada: 100 240 V, 50/60 Hz; 0.68 A máximo
- Salida: 5 V / 4 A
- Cable: 1.8 m

Requerimientos del sistema

- Puerto USB disponible en PC o Mac
- Windows 2000/XP/Vista/7/8 o Mac OS 9 o superior
- Puerto de USB disponible

Contenido del paquete

- USB de Alta Velocidad de escritorio
- Cable USB, adaptador de corriente y guía de instalación rápida



