



Panel de Parcheo Cat5e

48 puertos, UTP, 2U

Part No.: **513579**

Garantía de por Vida

Los estrictos estándares de fabricación aseguran la máxima calidad en todos los productos INTELLINET NETWORK SOLUTIONS. Todos los artículos cuentan con una Garantía de por Vida, el compromiso de calidad más fuerte que alguien puede ofrecer.

Features:

- Terminadores sólidos y confiables para cableado que presente jack con un mínimo de 3 mm a 50 micro pulgadas de baño de oro
- Compatible con herramientas de ponchado 110 y Krone
- Soporta cable trenzado sólido y multifilar de calibres 22 y 26 AWG
- Para uso con cable de par trenzado (UTP) Cat5e
- Ideal para aplicaciones de red Ethernet, fast Ethernet y Gigabit Ethernet
- Conecta 48 puertos RJ-45 a la red
- Ocupa 2U de alto en el rack
- Cumple con los estándares de montaje en rack de 19"
- Garantía de por Vida

Especificaciones:

Estándares

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

Certificaciones

- Lista UL
- Cumple con RoHS

Diseño

- Dimensiones: 482 mm (Ancho) x 88 mm (Alto) x 48 mm (Profundo)
- Distancia horizontal entre los hoyos izquierdo y derecho del montaje: 465 mm
- Distancia vertical entre los hoyos superior e inferior de montaje: 75.8 mm
- Peso: 1.27 kg
- Temperatura de operación: -40 – 80°C

Contenido del paquete

- Panel de parcheo Cat5e

- 4 tornillos de montaje
- Guía de instalación rápida

