

Panel de Parcheo para Montaje en Pared Cat6

12 puertos, UTP

Part No.: **560269**

Features:

- Terminales sólidas y confiables para el cableado de cobre presentando un mínimo de 3 mm 50 micro pulgadas de contactos chapados en oro
- Compatible con herramientas de impacto 110 y Krone
- Soporta cable sólido y multifilar calibres 22 a 26 AWG
- Para uso con cable de Par Trenzado Sin Blindaje (UTP) Cat6
- Cumple con desempeño en Cat6 con los estándares ANSI/ TIA/ EIA 568 B.2-1
- Ideal para aplicaciones en Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet
- Conecta puertos RJ-45 a la red
- Garantía de por vida

Especificaciones:

Especificaciones

Estándares

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

Certificaciones

- Listado UL
- Comple con RoHS

Diseño

- Dimensiones: 254 mm (Ancho) x 82 mm (Alto) x 47 mm (Profundo)
- Peso: 0.337 kg
- Temperatura de operación: -40°C a 80°C

Contenido del paquete

- Panel de parcheo mini Cat6
- 2 tornillos de montaje
- Guía de instalación rápida

