

KERN OBB-A 1153

KERN

Unidad epifluorescente HBO de 100 W, con rueda de 6 filtros (az/ver) con objetivo de centrado



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Unidad de fluorescencia

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
---------------------------	------------------------

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	395×390×310 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envío	9,6 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761164949
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

