

KERN OBB-A6 102



Las unidades de iluminación profesional garantizan una iluminación extraordinaria, uniforme e intensa



Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	180×110×55 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,40 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envío	0,5 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761218468
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Microscopio
Grupo de producto	Iluminación de microscopio
Familia de productos	OZB-IR

Diseño

Iluminación de anillos diámetro	6,3 cm
Beleuchtungsart	LED
Intensidad de iluminación	4,5 W
Temperatura del color	5500 K
Iluminación regulable	✓

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
	EURO
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	AUS UK US CH
Longitud del cable de la fuente de alimentación	150 cm

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---