


LED iluminación del anillo OBB-A6102



Función

1. Intensidad de luz más baja
2. Interruptor de encendido y apagado
3. Tornillos de fijación



Ventajas

- ✓ Temperatura de color uniforme
- ✓ Larga vida útil
- ✓ Sin mantenimiento, no hay sustitución de lámparas
- ✓ Consumo de corriente muy bajo
- ✓ Disponible con enchufe del Reino Unido



Instrucciones de seguridad

La luz del iluminador anular es muy brillante. Por lo tanto, encienda siempre la iluminación antes de mirar por los oculares. Evite mirar directamente a los LEDs.



Datos técnicos

Intensidad de la iluminación: 4,5W-LED
Temperatura del color: ca. 7600K
Diámetro interior: 63 mm
Tensión de entrada: AC 100-240V



Nota

La iluminación anular no se adapta a las siguientes series:

OSE-1
OSF-4G
OZC-5
OZG-4
OZL-45R



Servicio técnico +49 7433 9933 777