



**Código: 50040820**  
**TKS 40X60**  
**Reflector**



La figura puede variar

## Contenido

- Datos técnicos
- Accesorios



Código: 50040820 – TKS 40X60 – Reflector

## Datos técnicos

<b>Datos mecánicos</b>	
Diseño	Rectangular
Medida de montaje, anchura	41 mm
Superficie de reflexión, anchura	37 mm
Medida de montaje, altura	60 mm
Superficie de reflexión, altura	56 mm
Medida de montaje, espesor	8 mm
Tamaño del triple	4 mm
Material del reflector	Plástico
Material de soporte	Plástico
Denominación química material del reflector	PMMA8N
Estructura de superficie activa	Triple
Peso neto	14 g
Tipo de fijación	Adhesivo Fijación pasante
Tipo de reflector	Reflector



<b>Datos ambientales</b>	
Temperatura ambiente en servicio	-40 ... 70 °C

<b>Certificaciones</b>	
Índice de protección	IP 67


<b>Clasificación</b>	
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467

## Accesorios

### Sistema de fijación - Fijaciones con varilla

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50082084	BT 450.1-96	Pieza de fijación	Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje Fijación, lado de la instalación: Para varilla 10 mm Fijación, del lado del equipo: Enroscable Tipo de pieza de fijación: Giratorio en 360°, Ajustable Material: Metal
	50119332	BTU 900M-D10	Sistema de montaje	Incluye: 2 tornillos M4 x 10, 2 arandelas Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje Fijación, lado de la instalación: Para varilla 10 mm, Sujeción de apriete en chapa Fijación, del lado del equipo: Enroscable Tipo de pieza de fijación: Puede unirse por apriete, Giratorio en 360°, Orientable Material: Metal
	50119331	BTU 900M-D12	Sistema de montaje	Incluye: 2 arandelas, 2 tornillos M4 x 10 Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje Fijación, lado de la instalación: Para varilla 12 mm, Sujeción de apriete en chapa Fijación, del lado del equipo: Enroscable Tipo de pieza de fijación: Puede unirse por apriete, Giratorio en 360°, Orientable Material: Metal

Código: 50040820 – TKS 40X60 – Reflector

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50119330	BTU 900M-D14	Sistema de montaje	Incluye: 2 arandelas, 2 tornillos M4 x 10 Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje Fijación, lado de la instalación: Para varilla 14 mm, Sujeción de apriete en chapa Fijación, del lado del equipo: Enroscable Tipo de pieza de fijación: Puede unirse por apriete, Giratorio en 360°, Orientable Material: Metal