

embarrado clavija, trifásico 10 mm 2, 58TE, Aislamiento gris cortable para 5SM601.-2, Distancia entre perfiles DIN mínimo 150 mm



<b>La versión</b>	
Nombre comercial del producto	SETRON
<b>Datos técnicos generales</b>	
Número de fases	3
Sección	10 mm <sup>2</sup>
<b>Electricidad</b>	
Corriente permanente / valor asignado	63 A
<b>Detalles del producto</b>	
Propiedad del producto / aislado eléctricamente	Sí
<b>Conexiones</b>	
Tipo de conexión eléctrica	Clavija
<b>Diseño Mecánico</b>	
Anchura	14 mm
Longitud	1 032,4 mm
<b>Certificados</b>	



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

## Más información

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (sistema de pedido online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5ST3740-1>**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5ST3740-1>**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)**[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3740-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3740-1)**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>