

## Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49

Vigilancia kit con el receptor y la cámara Dome de la interior



### Descripción RECEPTOR "MINI":

- Monitor en tiempo real
- Función de almacenamiento
- Función copia de seguridad
- Función de grabación y reproducción
- Funcionamiento en red
- Función de activación de alarma
- Control PTZ

### Especificaciones técnicas RECEPTOR "MINI":

- Hasta 4-cámaras de entrada de vídeo compuesto
- Compresión de vídeo H.264
- Todos canales 720P grabación en tiempo real
- Soporta salida de vídeo VGA/HDMI al mismo tiempo
- 4-canales de reproducción síncrono en tiempo real, interfaz GRID, búsqueda inteligente
- Soporta cámaras de red multimarca de otros fabricantes
- ONVIF versión 2.3 conformidad
- 1 puerto integrado de SATA de apoyo HDD hasta 2TB
- 2 puertos integrados USB2.0 o superior
- Monitoreo de red múltiple: visor WEB, CMS (DSS/SMART PSS), Smartphone (Technaxx My Secure Pro)
- Peso / Dimensiones: 360 g (sin disco duro) / (L) 19,3 x (An) 13,8 x (Al) 3,0 cm

### Descripción DOME CÁMARA:

- Sensor de imagen CMOS de altas prestaciones con 1,0 Mega píxeles
- Soporta salida de vídeo HD HDCVI
- Distancia de transmisión de hasta 250m a través cable coaxial 75-3 sin pérdida de datos
- Transmisión en tiempo real a alta velocidad y larga distancia
- Interruptor ICR automático para vigilancia durante el día y durante la noche
- Automáticamente: exposición, balance de blancos, obturador electrónico, control de ganancia
- Restablece un vídeo nítido y vivo
- Soporta función de IR con IR LED distancia max. 10m

### Especificaciones técnicas DOME CÁMARA:

- Resolución de vídeo: 1280 x 720 @ 25 fps (PAL)
- Min. iluminación: 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux con IR encendido
- Obturador electrónico: 1/50 seg. ~ 1/100000 seg. (PAL)
- Salida de vídeo de alta definición HDCVI 1-canal
- BLC (control de luz de fondo): automáticamente
- Luz IR solamente está activo para las grabaciones de vídeo en modo nocturno
- Alimentación: DC 12V ± 10%
- Consumo de potencia: 2,2W máx. (Entrada 12V/0,18A) IR máx. 10m
- Temperatura de trabajo: - 30°C ~ 60°C
- Instalación sólo en interiores: montaje en pared / montaje en techo
- Peso / Dimensiones: 100 g / Ø 8,5 x (Al) 6,9 cm



### Contenido del paquete:

#### Receptor para Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49:

2x Adaptador de corriente, 1x BNC 18,3m cable vídeo, Ratón óptico, Cable SATA, CD, Manual de usuario receptor

#### Dome cámara para Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49:

3x tornillos y 3x clavijas, Manual de usuario dome cámara

### Código EAN:

4260358121260

Número de artículo 4561