

Serie A, Serie W ZQV 1.5N/50 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto



Conexión por muelle con tecnología de conexión PUSH IN

La innovadora tecnología de conexión PUSH IN reduce al mínimo el tiempo que emplea en el proceso de cableado. La técnica de conexión directa garantiza fuerzas de extracción de conductores elevadas y un manejo sencillo en todos los tipos de conductores.

Datos generales para pedido

Tipo	ZQV 1.5N/50 BL
Código	1985720000
GTIN (EAN)	4050118370546
U.E.	5 Pieza

Serie A, Serie W ZQV 1.5N/50 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	175 mm	Anchura (pulgadas)	6,89 inch
Altura	21,9 mm	Altura (pulgadas)	0,862 inch
Profundidad	2,8 mm	Profundidad (pulgadas)	0,11 inch
Peso neto	16,262 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max.	40 °C	Temperatura de almacenamiento, min.	10 °C
Temperatura de almacenamiento	10 °C...40 °C		

Datos del material

Material	Wemid	Color	azul
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

Datos nominales

Intensidad nominal	17,5 A
--------------------	--------

Dimensiones

Paso en mm (P)	3,5 mm
----------------	--------

Otros datos técnicos

Tipo de fijación	insertado	Versión a prueba de explosivos	No
------------------	-----------	--------------------------------	----

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000489	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 9.0	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Datos de ingeniería	STEP
Documentación del usuario	2434520000_BED-ANL.ZQV_A_REIHE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks