

Visor de puerta inalámbrico TX-75

Visor de puerta digital con cámara integrada y monitor de escritorio de 3,5"



- Función de timbre de puerta
- Realiza fotos y vista previa de fotos
- Copia de seguridad de datos ~100 fotos (almacenamiento incorporado)
- Monitor portátil con pantalla de 3,5"
- Cámara con 300000 píxeles & visión con gran angular 170°
- Transmisión inalámbrica 2,4GHz en campo abierto ~200m
- Función de ahorro de energía
- Función de carga por USB
- Clase de protección de cámara IP32 (goteo de agua e impurezas de <2,5mm)
- Instalación "para hacer uno mismo", colocación de cámara en la mirilla

Especificaciones técnicas Cámara de exteriores y Emisor:

- 300000 píxeles & gran angular de 170°
- Batería de litio recargable sustituible 7800mAh (tipo 18650)
- Tiempo de carga ~12 horas
- Tiempo de funcionamiento ~39 horas continuamente
- Tiempo en espera (modo monitor) ~52 días
- Tiempo en espera (modo de ahorro de energía) ~1 año [cargue la batería como mínimo cada 6 meses]
- Consumo de potencia 160mAh / Alimentación CC 5V/1A
- Temperatura de funcionamiento -10°C hasta +50°C
- Peso / Dimensiones: 280g / dimensiones exteriores 36 x 8mm

Especificaciones técnicas Monitor de escritorio (terminal):

- Pantalla LCD a color TFT de 3,5"
- Formato de imagen JPEG
- Modo de conexión inalámbrica con 2,4GHz
- Transmisión inalámbrica ~200m en campo abierto
- Batería de litio recargable sustituible 1100mAh (tipo BP-6M)
- Tiempo de carga ~3 horas
- Tiempo de funcionamiento ~5 horas continuamente
- Tiempo en espera ~6 días
- Cargador de escritorio para el monitor
- Consumo de potencia 200mAh / Alimentación CC 5V/1A
- Temperatura de funcionamiento 0°C hasta +40°C
- Peso / Dimensiones: 110g / dimensiones exteriores 12,6 x 8,4 x 2,0cm

Contenido del paquete:

- Cámara (transmisión inalámbrica)
- Emisor (proporciona alimentación a la cámara)
- Monitor de escritorio de 3,5" (recepción inalámbrica)
- Cargador de escritorio para el monitor
- Cable USB
- Cargador de alimentación CC 5V
- Batería de litio 7800mAh tipo 18650
- Batería de litio 1100mAh tipo BP-6M
- Tornillo M4
- Placa de acero
- Placa de acero redonda
- Manual de usuario

Se vende por separado:

Batería de repuesto para el monitor 1100mAh (BP-6M): Código EAN 4260358121529, Número de artículo 4651
Batería de repuesto para el emisor 7800mAh (tipo 18650): Código EAN 4260358121536, Número de artículo 4652

Código EAN:

4260358121581
Número de artículo 4648