

WiFi IP-Cam Dome PRO FullHD Outdoor TX-66

IP-Dome Cámara con 1080P & transmisión inalámbrica para uso en exteriores



 Surveillance outdoor & indoor / Aussen- & Innenüberwachung

 FullHD 1080P Video Resolution / FullHD 1080P Videoauflösung	 CMOS Image Sensor 3MP / CMOS Bildsensor 3MP	 WiFi Transmission / WiFi Übertragung	 Live Surveillance / Live-Überwachung
 Free iOS & Android APP / Freie iOS & Android APP	 Motion Detection / Bewegungserkennung	 IR-LED Function / IR-LED Funktion	 MicroSD Card Storage / MicroSD Kartenspeicherung
 High Quality Metal Housing / Hochwertiges Metallgehäuse	 Viewing Angle 77° / Betrachtungswinkel 77°	 Waterproof IP67 / Wasserfest IP67	 Shockproof IK10 / Stoßfest IK10






- Ideal para vigilar las zonas exteriores & interiores
- Resolución vídeo FullHD 1080P con 25/30fps
- Apoya WiFi hasta ~50m áreas abiertas
- Vigilancia en directo a través APP iOS & Android gratis
- Vigilancia día & noche (ICR automático, color, N/B)
- Detección de movimiento
- H.264 & MJPEG codificación de dual flujo
- Almacenamiento de datos en tarjetas MicroSD hasta 128GB
- Opciones de supervisión: APP (Technaxx My Secure Pro) & PC (a través de Internet)
- Acceso mundial a través de Smartphone, PC/ordenador portátil, Tablet PC, etc.
- Clase de protección IP67 (polvo & agua protegida) & IK10 (a prueba de choques)
- Carcasa de metal de alta calidad

Especificaciones técnicas:

- 1/3" 3MP sensor CMOS de barrido progresivo
- Píxeles efectivos 2304 horizontal x 1536 vertical
- Lente: 3.6mm fija con ángulo de visión horizontal de 77°
- Min. iluminación: 0.1Lux@F2.0 (color), 0Lux@F2.0 (IR encendido)
- Compresión de vídeo: H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
- Resolución vídeo: 1080P(1920x1080)@25/30fps & 3M(2304x1296)@20fps & 720P(1280x720) & VGA(640x480)/QVGA(320x240)@25/30fps
- Bitrate de vídeo: H.264: 32Kbps~8192Kbps
- Distancia máxima de IR LED ~30m
- SNR: más de 50dB
- Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
- WiFi (IEEE802.11b/g/n), ~50m zonas abiertas
- Corriente / Consumo de energía: CC 12V / <5.5W (IR encendido)
- Temperatura de funcionamiento: -30°C~+50°C, menor de 95% humedad relativa
- Peso / Dimensiones: 450g / Ø 11,0 x (Al) 8,1cm

Contenido del paquete:

- WiFi IP-Cam Dome PRO FullHD al aire libre TX-66
- Adaptador de corriente
- Antena
- Tornillos
- CD
- Manual de usuario

Número de artículo 4609

