



Security Premium kit de cámara de vigilancia TX-30

Monitor de 18,5 pulgadas con función de grabación & cámara exterior HD



 18.5" HD LCD Monitor with loudspeaker / 18.5" HD LCD Monitor mit Lautsprecher	 HD Camera 720P with CMOS Sensor / HD Kamera 720P mit CMOS Sensor	 Wireless Transmission with 2.4GHz / Funkübertragung mit 2.4GHz	 Wireless Camera Connection max. 8 Cameras / Kabellose Kameraverbindung max. 8 Kameras
 USB Backup Function / USB-Backup-Funktion	 Real Time Video for Recording / Echtzeit-Videoaufnahme	 Hard Disk Storage Function / Festplattenspeicherfunktion	 Push Message via APP when motion is detected / Push-Nachricht via APP bei Bewegungserkennung
 PIR Day & Night Vision Function / PIR-Tag- & Nachtsichtfunktion	 8-Windows Split-Screen Function / 8-Fenster-Teilungsfunktion	 IP66 Waterjet & Dust Protection / IP66 Strahlwasser- & Staubschutz	 Built-in Microphone Audio Recording / Eingebautes Mikrofon für Audioaufnahmen



- Grabadora & Receptor & Monitor en un dispositivo
- Transmisión inalámbrica con 2.4GHz a través de Plug & Play
- HD LCD monitor con altavoz
- HD cámara resolución vídeo 1280x720 (720P)
- Cámara micrófono integrado para la grabación de audio
- Sensor PIR con ~8m distancia de día & noche
- Notificaciones Push a través de APP cuando hay detección de movimiento
- Conexión de la cámara inalámbrica con 8 cámaras máximo
- Función de 8-ventanas de pantalla dividida para el seguimiento en tiempo real/de rutina/evento
- Función de almacenamiento en el disco duro & de copia de seguridad USB
- Funcionamiento en red a través de la conexión por cable LAN
- Visualización en movilidad a través de iOS & Android APP gratuita (Technaxx Security Premium)
- Monitorización fácil a través de PC (Software PC Client)
- Acceso de PC en todo el mundo (DDNS) [www.technaxxp2p.de]
- IP66 cámara clase de protección contra chorro de agua & polvo

Especificaciones técnicas Monitor:

- Apoya entrada de vídeo de la cámara inalámbrica/IP
- SATA conexión de disco duro hasta 4TB HDD (3.5")
- Modo de captura de vídeo: manual, tiempo, movimiento, PIR
- HD LCD monitor con altavoz
- Compresión de vídeo H.264 de doble flujo (corriente principal & extra)
- Resolución de vídeo D1/720P
- Entrada AV 8 canales máximo
- Salida AV: 1 canal HDMI salida de vídeo
- 2 puertos USB2.0 (copia de seguridad & ratón)
- Interfaz de red: 1x RJ45 10Mbit/s / 100Mbit/s, 1x interfaz WiFi para cámaras
- Conexión automática por DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- Protocolo: UPnP, SMTP (solo SSL), PPPoE, DHCP, DDNS
- Alimentación: DC 12V/3A
- Consumo de energía ≅ 20W (sin HDD)
- Condiciones de funcionamiento: -10°C~+55°C, humedad 10%~90% RH
- Posibilidades de montaje: Soporte & Soporte de pared
- Peso / Dimensiones: 5,5kg (sin HDD* & soporte) / (L) 46,0 x (An) 5,8 x (Al) 28,5cm [*HDD no incluido]

Especificaciones técnicas Cámara al aire libre:

- Sensor de imagen CMOS 1/4" con 1 megapíxel
- Resolución de vídeo HD 1280x720 (720P)
- Transmisión WiFi hasta ~50m áreas abiertas
- Función de repetidor cámara para agrandar la distancia WiFi hasta ~150m
- Detección de movimiento ~10m (día/noche)
- Sensor PIR ~8m (día/noche); 120° horizontal & 60° vertical
- 1 infrarrojo Array LED para la modus de visión nocturna (~15m) & IR-Cut
- Lente: f=4mm; obturador 1/25s to 1/25000s; foco fijo
- Ángulo de visión 57,4° horizontal & 42,8° vertical
- Min. iluminación: Color 0.1 Lux, N/B 0.01 Lux, Auto, Auto 3D-DNR
- Protocolo: RJ45, WiFi 802.11b/g/n
- Alimentación: DC 12V/1A
- Consumo de energía ≅ 6W
- IP66 clase de protección (chorro de agua & polvo)
- Condiciones de funcionamiento: -10°C~+50°C, humedad 30%~80% RH
- Peso / Dimensiones: 550g / (L) 15,0 x (An) 9,7 x (Al) 8,7cm

Contenido del paquete:

Monitor con Soporte, Adaptador CA/CC 12V/2A, Soporte de pared & tornillos & tacos, Soporte HDD & tornillos, Antena
Cámara al aire libre con Adaptador CA/CC 12V/1A, Soporte de pared & tornillos & tacos, Antena, Tapa prueba de agua
General: Ratón USB, Cable de red (2m), CD, Manual de usuario, [*HDD no incluido]

Accesorio adicional:

Cámara adicional para Security Premium kit de cámara de vigilancia TX-29 & TX-30 (y adaptador CA/CC 12V/1A, soporte de pared & tornillos & tacos, antena, tapa prueba de agua) Código EAN: 4260101737656, Número de artículo 4664



Número de artículo 4642

