



## Smart WiFi Wideodomofon TX-82

Wideodomofon z WiFi zewnętrznej kamery & funkcji otwierania drzwi

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  HD Camera 720P with CMOS Sensor /<br>HD Kamera 720P mit CMOS Sensor  |  Monitoring Entrance Areas /<br>Überwachung von Eingangsbereichen               |  Real Time Video Recording /<br>Echtzeit-Videoaufnahme  |  Picture Snapshot Function /<br>Foto-Schnappschussaufnahme             |
|  Live preview via mobile phone /<br>Live-Bild via Mobiltelefon  |  Unlock door by RFID/NFC Chip or APP /<br>Türöffnung via RFID/NFC Chip oder APP |  Viewing Angle 120° horizontal & 105° vertical /<br>Sichtwinkel 120° horizontal & 105° vertikal |  Night Vision Function /<br>Nachtsichtfunktion                         |
|  Push Notice via APP by door ring &<br>tamper alarm signal /<br>Push-Nachricht via APP bei Türklingel &<br>Sabotage-Alarmsignal |  Supports 2-Way Communication /<br>Gegensprechanlage                            |  Storage on MicroSD Card /<br>Speicherung auf MicroSD Karte                                     |  IP65 Waterjet & Dust Protection /<br>IP65 Strahlwasser- & Staubschutz |



- 1/4" czujnik obarzu CMOS z 1 megapiksel
- Wideo w czasie rzeczywistym HD 720P poprzez APP
- Rozdzielczość wideo 1280x720
- Kąt widzenia 125° poziomie & 105° pionie
- Funkcja Noktowizyjna ~1-2m z IR-Cut
- Powiadomienie przyciskowe poprzez APP przez drzwi ringu & sygnału alarmu próby włamania
- Komunikacja dwukierunkowa poprzez darmową APP iOS & Android
- Wbudowany mikrofon & głośnik
- Obsługuje kartę chipową (RFID/NFC) do otwierania drzwi wejściowych
- Połączenie poprzez WiFi lub sieć kablową
- Lista gości z datą & czasem
- Obsługuje kartę MicroSD do 32GB
- IP65 klasa ochronności kamery (przed strumieniem wody & przed pyłem)

### Specyfikacje techniczne:

- Obsługuje bezprzewodowy protokół IEEE802.11b/g/n
- Obiektyw: 2.2mm; kąt widzenia 125° poziomie & 105° pionie
- Standard kompresji wideo H.264
- Standard kompresji audio G.711 (wejście, wyjście, rozmowa)
- Interfejs komunikacyjny RS485 10M/100Mb/s auto-adaptacyjny Ethernet; obsługuje WiFi, Protokół: TCP/IP
- Wejście/Wyjście alarmu: 1-Kanałowy przycisk odblokowania, 1-kanałowe sprzężenie zwrotne czujnika drzwi / 1-kanałowe wyjście przekaźnikowe
- Sterowanie zewnętrzne: 1 przekaźnik blokady głównej & 1 rozszerzony o moduł kontroli dostępu
- Pobór mocy w trybie czuwania 1W maksymalna
- Pobór mocy w trybie operacja 7W maksymalna
- Zewnętrzny zasilacz DC 12V lub standard PoE (802.3af)
- Zalecana wysokość montażu 1,4-1,6m / Montaż powierzchniowy
- Warunki pracy: -30°C~+60°C, wilgotność 90% lub mniej
- Waga / Wymiary: 400g / (D) 13,5 x (S) 7,0 x (W) 3,5cm

### Zawartość pakietu:

- Smart WiFi Wideodomofon TX-82
- 3x RFID Transponder klucz chipa
- Adapter kabel Ethernet
- Kabel z różnych złączy zasilających
- Uchwyt montażowy
- Śruby do montażu
- Wodoodporny czapka z gumy
- CD
- Instrukcja obsługi



Numer pozycji 4649