

KERN KFP30V20SM

Plattform mit Edelstahl-Wägeplatte und IP65



Longitud del cable:	2,500 m
Material de plato de pesaje:	acero inoxidable
Pies de tornillos girante:	si
Superficie de pesaje (AxP):	300 x 240 mm

Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	30 kg
Lectura [d]:	10 g
Resolución (no verificable):	30000

Datos de verificación

Carga mínima [Min]:	200 g
IJkwaarde [e]:	10 g
Verificación en fábrica posible:	si

Condiciones ambiente

Temperatura máxima de uso:	40 °C
----------------------------	-------

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificado DAkkS:	963-128
Verificación:	965-228

Categoría

Categoría:	Plataformas
Product Group:	Plataforma

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	460 x 360 x 220 mm
Peso bruto:	8 kg
Peso neto:	6,500 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA):	300 x 240 x 110 mm
--	--------------------