

KERN KXS-TM

Auswertegerät aus Edelstahl mit Schutzgrad IP68 und integriertem Netzteil

KERN®



Sistema de medición

Número de márgenes de pesaje:	2
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Resolución (no verificable):	30000
Resolución (verificable):	10000
Unidades de pesaje:	g kg

Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	5,500 cm
------------------------------	----------

Datos de verificación

Autorización de calibración conforme a 2014/31/EU:	si
Clase de verificación:	III
Verificación en fábrica posible:	si

Funciones

Función Data Hold:	si
Función de contaje:	si
Función de memoria de sumas:	si
Función PRE-TARE:	si
Pesaje con rango de tolerancia:	si

Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	-10 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C

Suministro energético

Acumulador:	Rchg. battery optional - intern
n/a:	EURO
Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	80 h
Tiempo de funcionamiento:	40 h

Servicio

Adjustment at the location of installation: auf Anfrage | on request

Categoría

Categoría:	Indicadores
Product Group:	Indicador

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	325 x 245 x 205 mm
Peso bruto:	3,200 kg
Peso neto:	2,500 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	232 x 170 x 80 mm
Material carcasa:	acero inoxidable
Soporte mural:	si